



Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 54mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	329934 54
GTIN	2050001076564
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	54 mm
Hardheid	60 HR
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven

Profiel	rond
Lengte L	58 mm
Opname	SK 65
Producttype	Spankop