

**HAINBUCH****Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm):  
38,5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329934 38,5
GTIN	2050001076298
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Span-Ø	38,5 mm
Hardheid	60 HR
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven

Profiel	rond
Lengte L	58 mm
Opname	SK 65
Producttype	Spankop