



Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412742 300
GTIN	4059192002268
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. De meetvlakken zijn ultrafijn gelep. Zonder dieptemaat.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Kalibratie	A1
Automatische uitschakeling	ja
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Beklengte	64 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385

Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 300 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Batterijvakdeksel	412235

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Kunststof box Type MS300	412470 MS300