

**Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412786 300
GTIN	7630041106329
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Behuizing met stalen beschermplaat en 'Soft Touch'-oppervlak. Met rolknop.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

**Technische beschrijving**

Automatische uitschakeling	ja
Beklengte	64 mm
Bedrijfsduur	12000 h
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aandrijfrol	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3

Kalibratie	A1
Stand-by-schakeling	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakeling	0,01 mm
Aflezingsomschakeling	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 300 mm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Internationaal type	CR2032
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	Digimatic-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

---

**Accessoires**

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
Signaalkabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB