



Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412751 150
GTIN	4045197347411
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. De schuifmaat is ongevoelig voor water en stof. Na 2 uur niet te zijn gebruikt, wordt de schuifmaat automatisch uitgeschakeld. Slagvaste kunststof behuizing.

Uitvoering promotietekst:

Goed afleesbaar, contrastrijk digitaal display. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Materiaal behuizing	Kunststof
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Automatische uitschakeling	ja

Norm	ISO 13385
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236