



## Hoogrendement-slijpolieconcentraat, Inhoud: 20l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084270 20
GTIN	2050000971921
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij** koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Hoogrendement-**slijpconcentraat**, helder als water (transparant), zodat uiteenlopende materialen onder goed zicht kunnen worden geslepen. **Mengverhouding 1: 40** (2,5%).

#### Voordeel:

Verbeterd de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

#### Opmerking:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Uitvoering	Jerrycan
Kleur	lichtgeel

Kinematische viscositeit	10 mm <sup>2</sup> /s
Vorm	vloeibaar
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	20 l
Producttype	Snijolie / slijpolie
Refractometerwaarde	2