



Digitale hellingshoekmeter, Type: 360



Bestelgegevens

Bestelnummer	467560 360
GTIN	2050001668431
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium frame met precisie-aanslagvlakken, bovenzijde met prisma.
- Pijlen op het display vergemakkelijken het uitlijnen op 0° respectievelijk 90°.
- Hold-functie voor het vasthouden van het meetresultaat.
- Nulpuntinstelling in elke gewenste positie.
- Bij bovenhands meten draait het display, wat aflezen van onderaf mogelijk maakt.

Levering:

Inclusief opbergdoos en 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Technische beschrijving

Numerieke resolutie	0,1 graden
Hoogte	49 mm
Breedte	31 mm
Meetbereik	360 (4×90°) graden
Lengte	153 mm
Vlakheidstolerantie	0,0762 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Aantal inbegrepen batterijen	1

Maximale afwijking elektronikamodule	horizontaal 0,1 / verticaal 0,2 graden
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Hellingshoekmeter

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------