

BENNING**Draaiveldrichtingstester TRITEST pro, Apparaattype: TRITESTPRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Draaiveldrichtingstester met hoogrendement-led-zaklamp.

Toepassing:

Voor het testen van de draaiveldrichting in draaistroomnetten.

Levering:

Inclusief 3 testpennen en krokodillenbek.

Accessoires:

Batterijen 081561 maat LR6.

Technische beschrijving

Overspanningscategorie	CAT III 300 V
Weergave fasespanning	L1, L2, L3 (led)
Fabrikantnummer	TRITESTPRO
Weergave draaiveldrichting	Rechts / links (led)
Spanningsbereik AC	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibratie	I1

Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Draaiveldrichtingstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkkS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------