

 Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434314 100
GTIN	4059192014520
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	58 mm
dikte van de behuizing	35 mm
Meetkracht	1,60–3,50 N
Meetbereik	100 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00002 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 mm
IP-klasse	IP 42
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,008 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023000 100
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965