

Garant

**Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor 366740 maat 200×2,5,
Hoogte: 40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	366746 40
GTIN	4045197559050
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardheid: 60 HRC. **Paarsgewijs fijngeslepen.**

GARANT – hoogtetolerantie 0,01 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366740.

Technische beschrijving

Hoogte	40 mm
Producttype	Parallele onderlegplaten