



Temperatuurmeter met meetsonde, Type: T1



Bestelgegevens

Bestelnummer	474080 T1
GTIN	4029547008368
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

minithermometer in zakformaat.

Grote nauwkeurigheid (thermokoppels type K).

Gepatenteerde zwenkkop (180°). Meetsonde met dompel-/insteekvoeler voor het meten in vloeistoffen, zachte of poederachtige stoffen of in de lucht.

Levering:

Inclusief bevestigingsclip, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Technische beschrijving

Maximale afwijking rest. meetbereik	±1 %
Sondelengte	200 mm
Maximale afwijking (-50,0 tot 99,9 °C)	±1 °C
Sonde-Ø	3 mm
Responsietijd t_{99}	10 s
Resolutie	0,1 °C

Meeteenheden	°C / °F
Meetbereik	-50 tot +350 kortstondig tot 500 °C
Batterijlevensduur ca.	1000 h
Kalibratie	I7
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder
afleesinstrument Type A

027520 A

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3