



Set parallele onderlegplaten



Bestelgegevens

Bestelnummer	366751
GTIN	4045197559371
Artikelklasse	32D

Omschrijving

Uitvoering:

Paarsgewijs geslepen, hardheid 60 HRC.

Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm, breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Aantal segmenten: 9 paar

Breedte: 4 mm

Hoogte: 10 mm

Hoogte: 22 mm

Hoogte: 18 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Breedte	4 mm
Hoogte	10 mm
Hoogte	22 mm

Hoogte	18 mm
Hoogte	14 mm
Hoogte	42 mm
Hoogte	34 mm
Hoogte	38 mm
Hoogte	26 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	160 mm
Aantal segmenten	9 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 10 mm	366760 10
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 14 mm	366760 14
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 18 mm	366760 18
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 22 mm	366760 22
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 26 mm	366760 26
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 30 mm	366760 30
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 34 mm	366760 34
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 38 mm	366760 38
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366751 maat 160×4 Breedte 42 mm	366760 42