

Mahr**Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,4/29mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Met 1/100-aflezing en zijdelingse tastfunctie. Meetinsert t.o.v. wijzerplaat horizontaal zwenkbaar.

Mahr – Robijnengelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Behuizing-Ø	29 mm
Meetkracht	0,25 N
Meetbereik in elke richting	0,4/29 mm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	14,5 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Reserveglas voor zwenktaster Buiten-Ø 30 mm	436328 30
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Centreerhouder Type	436512
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8

Vierkanthouder voor minitaster

436510