

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 12
GTIN	4020772070274
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

**Materiaal:**

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

**Levering:**

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

**Technische beschrijving**

Groefbreedte a	12 mm
Groeflengte f	40 mm
Afstand e punt tot groef	21 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1212100
Spanhoogte h	10 - 40 mm
Lengte L	100 mm

Breedte B	40 mm
Hoogte H	20 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer

---

## Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 12 mm	370750 12
--------------------------------------	-----------