

**Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 1/18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342500 1/18
GTIN	4045197296801
Artikelklasse	32X

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen.** Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische beschrijving**

Boorhouderconus DIN 238	B 18
Morseconus MK maat	1
Conus-Ø D	17,78 mm
Producttype	Boorhouderopname