

## MK-insteekschacht Precisie- uitvoering, MK / boorhouderconus: 4/22



### Bestelgegevens

Bestelnummer	342600 4/22
GTIN	4045197308665
Artikelklasse	33A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen.** Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

De **precisie-uitvoering** heeft een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en is voor de robuuste zelfspannende boorhouder nr. 341000 aan te bevelen.

#### Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technische beschrijving

Morseconus MK maat	4
Boorhouderconus DIN 238	B 22
Conus-Ø D	21,793 mm
Producttype	Boorhouderopname