

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering, MK / boorhouderconus: 2/18



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 342600 2/18 |
| GTIN | 4045197308580 |
| Artikelklasse | 33A |

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

De **precisie-uitvoering** heeft een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en is voor de robuuste zelfspannende boorhouder nr. 341000 aan te bevelen. Schachten zijn ook geschikt voor boorhouderconus B18 verkort (conus-Ø 17,431 mm): Boorhouder nr. 341000, 341010 en 341250.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------------|
| Morseconus MK maat | 2 |
| Boorhouderconus DIN 238 | B 18 |
| Conus-Ø D | 17,78 mm |
| Producttype | Boorhouderopname |