

**T-groefstuk, M8, Voor nominale T-groefmaat: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370520 12
GTIN	4020772140304
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	12 mm
Stukhoogte	14 mm
Lengte	18 mm
Breedte e	18 mm
Hoogte k	7 mm
Breedte a	11,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M8
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk