

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering, MK / boorhouderconus: 2/22



Bestelgegevens

Bestelnummer	342600 2/22
GTIN	4045197308597
Artikelklasse	33A

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

De **precisie-uitvoering** heeft een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en is voor de robuuste zelfspannende boorhouder nr. 341000 aan te bevelen.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Boorhouderconus DIN 238	B 22
Conus-Ø D	21,793 mm
Morseconus MK maat	2
Producttype	Boorhouderopname