

**Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 2/18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342500 2/18
GTIN	4045197296849
Artikelklasse	32X

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Boorhouderconus DIN 238	B 18
Conus-Ø D	17,78 mm
Morseconus MK maat	2
Producttype	Boorhouderopname