


**T-groefstuk, M8, Voor nominale T-groefmaat: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370520 14
GTIN	4020772140328
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

**Technische beschrijving**

Lengte	22 mm
Stukhoogte	16 mm
Hoogte k	8 mm
Breedte e	22 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Breedte a	13,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M8
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk