

**Verstelbare spankikker getrapt, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370685 12
GTIN	4020772074593
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groef	21 mm
Traphoogte A ₁	8 mm
Trapdiepte A ₂	10 mm
Groefbreedte a	12 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1212100
Groeflengte f	40 mm

Spanhoogte h	10 - 48 mm
Lengte L	100 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	20 mm
Type	6314AV
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 12 mm	370750 12
--------------------------------------	-----------