

**T-groefstuk, M16, Voor nominale T-groefmaat: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370560 18
GTIN	4020772080068
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	18 mm
Hoogte k	10 mm
Lengte	28 mm
Breedte e	28 mm
Breedte a	17,7 mm
Type	508

Norm	DIN 508
Draadafmeting	M16
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk