

**Verstelbare spankikker gebogen, Groefbreedte a: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370720 14
GTIN	4020772071295
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat!).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groef	44 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1412100
Groeflengte f	40 mm
Groefbreedte a	14 mm
Spanhoogte h	28 - 56 mm
Hoogte H	20 mm
Lengte L	125 mm

Breedte B	14 mm
Type	6316V
Producttype	Spanijzer