

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering, MK / boorhouderconus: 4/16



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 342600 4/16 |
| GTIN | 4045197308641 |
| Artikelklasse | 33A |

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

De **precisie-uitvoering** heeft een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en is voor de robuuste zelfspannende boorhouder nr. 341000 aan te bevelen.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------------|
| Morseconus MK maat | 4 |
| Boorhouderconus DIN 238 | B 16 |
| Conus-Ø D | 15,733 mm |
| Producttype | Boorhouderopname |