

**Laagdiktemeter, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 438280 0-50   |
| GTIN          | 4031452200430 |
| Artikelklasse | 46C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Diktemeter met aandrukhendel. Solide, gelakt frame. Meetvlakken gehard en geslepen.

**Technische beschrijving**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Meetbereik                     | 0 - 50 mm      |
| Aflezing                       | 0,1 mm         |
| Meetvlak-Ø                     | 10 mm          |
| Uitsteeklengte                 | 50 mm          |
| Meetafwijking MPE (meetbereik) | 0,08 mm        |
| Norm                           | Fabrieksnorm   |
| Producttype                    | Diktesnelmeter |
| Meettechniek                   | analoog        |
| Verpakking                     | stevige box    |

Kalibratie

C6

---

**Dienstverlening**

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200

023420 200