



Voelerband op rol 6 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	478515 0,4
GTIN	2050001054753
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).

Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.

C-staal – koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (**gr. 0,01 en 0,02 roestvrij**).

Toepassing:

in de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantieingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

Technische beschrijving

Dikte	0,4 mm
Maximale afwijking	±9 µm
Norm	Fabrieksnorm

Materiaal	C-staal
Rollen lengte	5 m
Rollen breedte	6 mm
Producttype	Voelerband