

Conus-klemhuls voor tap, MK/Ø: 2/12



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 345000 2/12 |
| GTIN | 4045197311719 |
| Artikelklasse | 37E |

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

Toepassing:

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

Norm:

DIN 6328

Gebruik:

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspellige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

Opmerking:

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!

Technische beschrijving

| | |
|----------------|----------|
| voor schacht-Ø | 12 mm |
| voor schacht-□ | 9 mm |
| Producttype | Klemhuls |