

## Conus-klemhuls voor tap, MK/Ø: 4/20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	345000 4/20
GTIN	4045197311832
Artikelklasse	37E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

**Toepassing:**

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

**Norm:**

**DIN 6328**

**Gebruik:**

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspellige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

**Opmerking:**

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!

### Technische beschrijving

voor schacht-Ø	20 mm
voor schacht-□	16 mm
Producttype	Klemhuls