

Conus-klemhuls voor tap, MK/Ø: 2/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	345000 2/6
GTIN	4045197311658
Artikelklasse	37E

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

Toepassing:

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

Norm:

DIN 6328

Gebruik:

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspellige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

Opmerking:

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!

Technische beschrijving

voor schacht-□	4,9 mm
voor schacht-Ø	6 mm
Producttype	Klemhuls