

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:  
22X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

**Technische beschrijving**

Breedte	60 mm
Groefbreedte	22 mm
totale lengte	250 mm
Voor spanschroeven	M20; M22
Hoogte	40 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer