



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: N3



Bestelgegevens

Bestelnummer	441190 N3
GTIN	7290005395062
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.

Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor **Vario**-meetgereedschappen met een schacht-Ø van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.

Fijninstelling aan de meetklokopname.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Dwarsarm-Ø D₁: 16 mm

Dwarsarm lengte L₁: 225 mm

Zuil-Ø D₂: 18 mm

Zuilhoogte L₂: 350 mm

Draadaansluiting: Buitendraad M10×1,25

Hechtkracht: 1300 N

Technische beschrijving

Draadaansluiting	Buitendraad M10×1,25
Magneetvoet lengte	120 mm
Hechtkracht	1300 N
Dwarsarm-Ø D ₁	16 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Dwarsarm lengte L ₁	225 mm
Zuil-Ø D ₂	18 mm
Zuilhoogte L ₂	350 mm
Producttype	Messtativ

Accessoires

Statiefvoet Type F	442120 F
Statiefvoet Type 2	442140 2
Stangklemming voor universele meetstatieven Voor stang-Ø van de meetstandaard 16/18 mm	440351 16/18
Statiefvoet Type 2	442120 2
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1500	440401 FA1500