

 HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulisch meetstatief (zonder voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhoder, Uitsteeklengte: 220mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	440840 220
GTIN	4260180710885
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverslies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De **statiefarmen** zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. **Meetklokopname** voor meetklokken met schacht-Ø 8 mm of prisma.
Alleen stangconstructie **zonder** voet.

Opmerking:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij **open klemming** grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In **vastgeklemd toestand** is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	220 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8

Hechtkracht	800 N
Positionering draadaansluiting	centrisch
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Meetklokhouter	440860
Klemschroef M3 voor meetklokhouter	440858
Sterknop Type 3	440850 3
Statiefvoet Type 1	440868 1
Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouter	440859
Reservezuiger Type 3	440830 3