

**Mitutoyo****Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415350 1000
GTIN	4946368124872
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

**Technische beschrijving**

Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 1000 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	Digimatic-interface

Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

### Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1