



## 3D-statiefarm, Type: 290



### Bestelgegevens

Bestelnummer	442110 290
GTIN	7290005397066
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

### Technische beschrijving

Binnendraad-Ø boven	M6
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	133 mm
Buitendraad-Ø onder	M8
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	113 mm
Producttype	Meetstatief

### Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Statiefvoet Type K3	442120 K3

Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet Type V	442120 V
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type 1	442120 1
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Reservedraaiknop voor 3D-statiefarm Type 290	442112 290
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM