

Mitutoyo**Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415400 1000
GTIN	4946368125275
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Met aandrukschuif voor constante meetkracht. Extreem licht. Gewenste waarde vooraf instelbaar (Preset), omschakelfunctie voor binnen- en buitenmetingen (Offset).

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Gewicht	1,25 kg
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 1000 mm
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1

Batterijtype	SR44
IP-klasse	IP 66
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S11E	498966 S11E