

**Vlakspanner, Groefbreedte a: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375115 20
GTIN	4020772374181
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lage constructie, vlakspanner op werkstuk positioneren. Vervolgens bevestigingsbouten voor machinetafel vastzetten. Door bediening van de spanschroef wordt het werkstuk gespannen.

**Toepassing:**

**Voor het zijdelings spannen van zeer vlakke werkstukken**, om oppervlakken compleet zonder storende contour te bewerken. Horizontale en verticale toepassingsmogelijkheid.

**Materiaal:**

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

**Technische beschrijving**

Maximale hoogte $h_2$	30 mm
Schroefdraad G	M16
Minimale hoogte $h_1$	19 mm
Spankracht $F_2$ verticaal	12,5 kN
Groefbreedte a	20 mm
Spankracht $F_1$ horizontaal	25 kN
Tussenhoogte $H_1$	19 mm
Lengte L	130 mm
Breedte B	56 mm

Type	6496
Producttype	Neertrekspanner