

**Vlakspanner, Groefbreedte a: 24 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375115 24
GTIN	4020772374204
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, vlakspanner op werkstuk positioneren. Vervolgens bevestigingsbouten voor machinetafel vastzetten. Door bediening van de spanschroef wordt het werkstuk gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van zeer vlakke werkstukken, om oppervlakken compleet zonder storende contour te bewerken. Horizontale en verticale toepassingsmogelijkheid.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Schroefdraad G: M20

Spankracht F_1 horizontaal: 30 kN

Spankracht F_2 verticaal: 15 kN

Minimale hoogte h_1 : 22 mm

Maximale hoogte h_2 : 36 mm

Tussenhoogte H_1 : 22 mm

Technische beschrijving

Groefbreedte a	24 mm
Minimale hoogte h_1	22 mm
Maximale hoogte h_2	36 mm
Schroefdraad G	M20
Spankracht F_1 horizontaal	30 kN

Tussenhoogte H_1	22 mm
Spankracht F_2 verticaal	15 kN
Lengte L	152 mm
Breedte B	62 mm
Type	6496
Producttype	Neertrekspanner