

**Diepteschuifmaat, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418000 1000
GTIN	4045197203625
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchroomd.

**Levering:**

Vanaf maat 500 in box.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 1000 mm
Meetpunt a	10 mm
Noniuslengte	39 mm
Doorsnede liniaal	20×5 mm
Meetpunt b	13 mm
Bruglengte	250 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Meetafwijking E MPE	±0,15 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000