

 Mahr**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418703 500
GTIN	4059192003494
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn geëpt. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Linaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 500 mm
Bruglengte	150 mm
Kalibratie	A1
Bedrijfsduur	26000 h
Doorsnede linaal	16x4 mm

Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Extra brug 300 mm	418610

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975