



Diepteschuifmaat met haak, Meetbereik: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418500 200
GTIN	4045197203694
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius mat verchromd. Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Afgeschuinde slanke liniaal met schaalverdeling aan beide kanten. Door omzetten van de liniaal **ook als normale diepteschuifmaat te gebruiken**. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Levering:

Maat 500L in box.

Technische beschrijving

Noniuslengte	39 mm
Doorsnede liniaal	8×3 mm
Haakmaat b	5 mm
Bruglengte	100 mm
Haakmaat a	20 mm
Verdeling	1/20 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A2
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021230 200
KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021220 200