

**Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418695 500
GTIN	7630041106510
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot digitaal display 11 mm, IP67 bescherming, 'Soft touch'-behuizing, bedrijfsduur 12000uur, standby-schakeling na 10minuten en automatische uitschakeling na 2uur, TLC-TWIN interface, getrapt meetvlak 4 mm breed.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Universeel voor dieptemetingen, boringen, niveaoverschillen, breedte- en afstandsmetingen.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

**Technische beschrijving**

Bedrijfsduur	12000 h
Kalibratie	A1
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Bruglengte	150 mm
Meetbereik	0 - 500 mm

Doorsnede liniaal	15×4 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezingsomschakelaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500

## Accessoires

Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975