

Mitutoyo**Digitale diepteschuifmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418710 750
GTIN	4946368377087
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744.

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aflezing	0,01 mm
Bruglengte	250 mm
Meetbereik	0 - 750 mm
Doorsnede liniaal	20×6 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357