



Digitale universele diepteschuifmaat, Meetbereik: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418770 600
GTIN	2050001670885
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele universele diepteschuifmaat met verwisselbare meetinserts. Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Meetvlakken ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Diepteschuifmaat, meetinsert met dubbele haak nr. 418772 maat A, 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948. Meetinserts nr. 418772. Meetbrug nr. 418774.

Technische beschrijving

Bruglengte	150 mm
Meetbereik	0 - 600 mm
Doorsnede liniaal	12×4 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 1000 mm	021230 1000
Kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 1000 mm	021220 1000

Accessoires

Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte 400 mm	418774 400
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type A	418772 A
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte 500 mm	418774 500
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type B	418772 B
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type C	418772 C
	418774 600

Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte
600 mm

Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type D	418772 D