

Mitutoyo**Digitaal hoogtmeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,
Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445135 300
GTIN	6923903400118
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot contrastrijk LCD-display voor gemakkelijk en foutloos aflezen (cijferhoogte 10 mm). Snel- en fijnverstelling met nauwkeurig te bedienen handwiel. Robuuste, stabiele uitvoering met solide voet en ergonomisch gevormde handgreep voor moeiteloos gebruik. Zero / ABS om te nulstellen in elke gewenste positie (bijvoorbeeld vergelijkingsmetingen) of terugkeer naar Absolute-meetfunctie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300 (geschikt voor beide groottes).

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Kalibratie: E1

Aflezing: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,03 mm

Zuildoorsnede: 35×15 mm

Batterijlevensduur ca.: 2000 h

Voetlengte: 160 mm

Voetbreedte: 122 mm

Technische beschrijving

Voetlengte	160 mm
Zuildoorsnede	35×15 mm
Voetbreedte	122 mm
Gewicht	4,6 kg
Afschrijfhoogte	300 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Aflezing	0,01 mm
Batterijlevensduur ca.	2000 h
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

Kalibratie Hoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	014350 300
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Hoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
DAkkS-herkalibratie hoogteafschrijfapparaat 300	024640 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Vierkanthouder	445180
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443510 300