

3D-Kantentaster met signaallampje kort, Opspanschacht-Ø: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	359075 20
GTIN	4045197383129
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.

Belaste onderdelen gehard en geslepen.

Tastnauwkeurigheid $\pm 0,01$ mm.

Functie:

Bij **contact van tasterkogel** en **metalen werkstuk** laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

Toepassing:

- **Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.**
- **Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.**

Bij het aantasten in Z-as moet de referentielengte in het instelapparaat worden bepaald en moet hiermee rekening worden gehouden.

Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.

Technische beschrijving

Tasterkogel-Ø	10 mm
---------------	-------

Opspannschacht-Ø	20 mm
Totale lengte	118 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 A23
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taster

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype A23	081560 A23
---	------------