



## T-groefbout (12.9.) los, Type: 1212125



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375310 1212125
GTIN	4020772086169
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Hoogvaste uitvoering**, sterkteklasse = 12.9.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Levering:

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

#### Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

#### Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

### Technische beschrijving

Draadlengte b	75 mm
smalle steenbreedte a	11,7 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Steenbreedte e	18 mm
Hoogte k	7 mm
Schroefdraad G	M12
Lengte L	125 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

