

Garant**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	19 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Aantal instelkalibers	1
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863

Gevoeligheidsratel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------