

Garant**Digitaal 3D-tastinstrument met taster (Ø 4 mm)****Bestelgegevens**

Bestelnummer	359500
GTIN	4045197225764
Artikelklasse	31T

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Grote nauwkeurigheid en lineariteit. Geschikt voor het meten van de werkstukken, meten over het gehele werkgebied mogelijk.**
- **Onafhankelijk van de besturing.**
- **Zeer goede afleesbaarheid door gecombineerde weergave: Grafische balk voor dynamische weginformatie; digitale weergave levert exacte meetwaarde.**
- **Comfortabele en eenvoudige rondlooppafstelling.**
- **Groot werkgebied in alle richtingen (x, y, z : 7 mm).**
- **Compacte metalen behuizing.**
- **Breukveiligheid.**
- **Stof- en waterdicht (IP67).**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Nauwkeurig meetinstrument voor frees- en erodeermachines.

Voor de bepaling van werkstuknulpunten, meting van lengtes, boringsmidden en referentiezijden.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032 en taster nr. 359505 maat 4.

Opmerking:

Geschikte tasters nr. 359505.

Technische beschrijving

Reservetaster	359505 4
Gewicht	0,52 kg
Vrije lengte tastarm	40 mm
Uitslagweg x, y, z elk	7 mm
Totale lengte (behuizing en taster)	134 mm
Meetnauwkeurigheid	< 0,01 mm
Justeerweg	± 0,4 mm
Schacht-Ø	16 mm
Behuizing breedte	65 mm
Behuizing lengte	82 mm
Behuizing diepte	39 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,005 mm
Batterijtype	Knoopcel
Schachtlengte	40 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taster

Accessoires

Batterijvakdeksel	359514
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Balg voor 3D-tastinstrument	359512

Taster voor 3D-tastinstrument Tasterkogel-Ø D 4 mm

359505 4