

**Mahr****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Levering:**

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	5 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------